


(Se si utilizza il tubo fornito (Nota 3))

Spazio richiesto per manut.



3D064060B

Nr.	Nomi componenti	Descrizione
1	Attacco linea gas aspirazione (Nota 5,6)	Attacco a saldare \varnothing 28,6 mm
2	Attacco linea gas AP/BP (Nota 5,6)	Attacco a saldare \varnothing 19,1 mm
3	Attacco linea liquido (Nota 5,6)	Attacco a saldare \varnothing 12,7 mm
4	Attacco linea gas	Attacco a saldare \varnothing 15,9 mm
5	Attacco linea liquido	Attacco a saldare \varnothing 9,5 mm
6	Quadro elettrico (Nota 1)	
7	Staffe di sospensione	M8-M10
8	Morsetto di terra	M4
9	Tubo fornito (1) (Nota 3)	Attacco a saldare \varnothing 12,7 mm
10	Tubo fornito (2) (Nota 3)	Attacco a saldare \varnothing 6,4 mm

NOTE

1. Installare un portello d'ispezione sul lato nel quale si installa il quadro elettrico. È necessaria un'altra porta per scaricare il prodotto.
2. Installare in un punto in cui il leggero rumore prodotto dal refrigerante non sia di disturbo. Non installare in spazi quali ad esempio il soffitto di un locale in cui soggiornano le persone.
3. Il tubo fornito viene utilizzato solo in caso di connessione con unità interna classe 20-50.
4. Occupare uno spazio in cui sia possibile installare le tubazioni lato utenza.
5. Può essere necessaria una riduzione (non fornita) se il diametro del giunto non è adatto al lato tubazione tripla.
6. Sono necessari isolanti (non compresi nella fornitura) per il lato tubazione tripla.
7. Questo spazio è riservato al pannello superiore per la manutenzione.